

**BDMT 170431 ER-JT, PR1225, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227543 ST1400
GTIN	4960664609529
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tarkka 90° arvoon $a_p = 9$ mm saakka.

Nirkon säde: 3,1 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,09 – 0,22 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,09 – 0,22 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	3,1 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 170431 ER-JT
Laji	PR1225
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		