

Garant GRIDLINE

**Alakaappirakenne, teränkoko pituus×leveys: 800X600mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	431060 800X600
GTIN	4067263264903
Tuoteluokka	41C

**Kuvaus****Malli:**

Kestävä, hitsattu rakenne, sisältää tukiosat. Lattian epätasaisuus voidaan tasata korkeudensäätöruuveilla.

**Alakaappirakenne**, runko teräspeltiä, koosta riippuen parioven (sis. hyllytason) ja/tai vetolaatikoiden kanssa, sisältää GARANT-lukitusjärjestelmän. Rungon maali RAL7035 vaaleanharmaa, etusarjat RAL 7016 antrasiitti.

**Sijoitus:**

Oven hyötykorkeus: 345 mm

Säilytyshyllyjen lukumäärä: 1

Ovellisten runkojen lukumäärä: 1

Laatikoilla varustettujen runkojen lukumäärä: 0

**Huomautus:**

Tilaa tärinäeristettyjä asennuselementtejä 4x nro 086002 koko 850.

**Tekninen kuvaus**

Kantokyky jakautuneena pinnalle	500 kg
Alarakenteen korkeus	710 mm

Alarakenteen leveys	606 mm
Oven hyötykorkeus	345 mm
Alarakenteen syvyys	600 mm
Alarakenteen korkeus, sisältää tukiosat	770 mm
Säilytyshyllyjen lukumäärä	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudentasaus	25 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	Alusta