

Garant GRIDLINE

Alakaappirakenne, teränkoko pituus×leveys: 1000X630mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	431060 1000X630
GTIN	4067263264910
Tuoteluokka	41C

Kuvaus**Malli:**

Kestävä, hitsattu rakenne, sisältää tukiosat. Lattian epätasaisuus voidaan tasata korkeudensäätöruuveilla.

Alakaappirakenne, runko teräspeltiä, koosta riippuen parioven (sis. hyllytason) ja/tai vetolaatikoiden kanssa, sisältää GARANT-lukitusjärjestelmän. Rungon maali RAL7035 vaaleanharmaa, etusarjat RAL 7016 antrasiitti.

Sijoitus:

Oven hyötykorkeus: 345 mm

Säilytyshyllyjen lukumäärä: 1

Ovellisten runkojen lukumäärä: 1

Laatikoilla varustettujen runkojen lukumäärä: 0

Huomautus:

Tilaa tärinäeristettyjä asennuselementtejä 4x nro 086002 koko 850.

Tekninen kuvaus

Alarakenteen korkeus, sisältää tukiosat	770 mm
Kantokyky jakautuneena pinnalle	1000 kg
Alarakenteen leveys	856 mm

Oven hyötykorkeus	345 mm
Alarakenteen syvyys	600 mm
Alarakenteen korkeus	710 mm
Säilytyshyllyjen lukumäärä	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudentasaus	25 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	Alusta