



Akku-ura- / levyleikkuri, Tyyppi: 71300661



Tilaustiedot

Tilausnumero	078103 71300661
GTIN	4014586898605
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöiset peltisakset liikkuvaan käyttöön.

Peltisakset.

- Hyvä kaartuvuus ja vain vähäinen levyn muodonmuutos.
- Miellyttävä ja nopea särmäys- ja leikkaustöissä.
- Levyille 800 N/mm² asti ja ruostumattomille teräksille.
- Nelinkertainen kääntöterä: siisti ja purseeton työstöjälki, edullinen käyttöä.

Toimituksen sisältö:

Mukana L-BOXX ilman akkua ja ilman laturia.

Huomautus:

Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073851 – 073858 ja aloituspakkauksia numeroilla 073863 – 073867. Laturit numerolla 073866.

Tekninen kuvaus

suurin työmaterialin paksuus teräs 400 N/mm ²	1,6 mm
Paino	2 kg
Pienimmän kaaren säde	15 mm

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
Akkutyyppe	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
akun jännite	18 V
Lastuamisnopeus	5 - 8 m/min
Iskutiheys	4000 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	ABLS 18 1.6 E AS
Lastuamisleveys	0 mm
suurin työmaterialin paksuus teräs 800 N/mm ²	1 mm
Tuotetyyppe	Peltisakset