



Akkureunajyrsin käsikäyttöinen, Tyyppi: AKFH18-5AS



Tilaustiedot

Tilausnumero	078123 AKFH18-5AS
GTIN	4014586898209
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Viisteet ja säteet tasaisiin materiaaleihin, pelteihin ja säiliöihin, sisä- ja ulkoreunat, ääriviivat sekä reikien pyöritys.

Tehokas akkukäyttöinen reunajyrsin mahdollistaa pinnoituksen optimaalisen valmistelun sekä joustavan työskentelyn verstaassa ja rakennustyömaalla. Akkureunajyrsin 5 mm:iin asti.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia, 1 kone 45 asteen jyrsinpäällä (ilman ohjainrullaa, ilman kääntöteriä), 3 kiinnitysruuvia, 1 kuparitahna, 1 kuusiokoloavain 4 mm, 1 Torx-ruuvitaltta TX 15, 1 muovinen työkalulaukku.

Huomautus:

Tarvittavat tarvikkeet löytyvät eShopista alkaen numerosta 078136 - 078138.

Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073851 – 073859 ja aloituspakkauksia numeroilla 073863 – 073867.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	AKFH 18-5 AS
Viistekulma	45 astetta
Tyhjäkäyntikierrosluku	2400 - 7500 min ⁻¹

Säde	2,5 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
akun jännite	18 V
Akkutyyppi	Litium-ioni
Aluslaikan Ø	98 mm
Viisteen maks. korkeus 45°	5
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyppi	Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet