



## Akku-ura- / levyleikkuri, Tyyppi: 71300561



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078103 71300561
GTIN	4014586898599
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

**Akkukäyttöinen uraleikkuri** liikkuvaan käyttöön.

#### Uraleikkuri.

- **Suora leikkujälki.**
- **Avoin leikkuupää tarjoaa erinomaisen näkymän leikkauskohtaan.**
- **QuickIN-pikavaihtojärjestelmä nopeaan, avaimettomaan työkalunvaihtoon ilman säätöjä.**

#### Toimituksen sisältö:

Mukana L-BOXX **ilman** akkua ja **ilman** laturia.

#### Huomaus:

Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073851 – 073858 ja aloituspakkauksia numeroilla 073863 – 073867. Laturit numerolla 073866.

### Tekninen kuvaus

Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Paino	1,9 kg
suurin työmaterialin paksuus teräs 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Valmistajamerkintä	ABSS 18 1.6 E AS
Akkutyyppi	Litium-ioni
Pienimmän kaaren säde	90 mm
Lastuamisnopeus	5 - 8 m/min
suurin työmaterialin paksuus teräs 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
akun jännite	18 V
Lastuamisleveys	5 mm
Iskutiheys	3500 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Peltisakset