

Garant GRIDLINE

Alakaappirakenne, teränkoko pituus×leveys: 1500X1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	431060 1500X1000
GTIN	4067263264934
Tuoteluokka	41C

Kuvaus**Malli:**

Kestävä, hitsattu rakenne, sisältää tukiosat. Lattian epätasaisuus voidaan tasata korkeudensäätöruuveilla.

Alakaappirakenne, runko teräspeltiä, koosta riippuen parioven (sis. hyllytason) ja/tai vetolaatikoiden kanssa, sisältää GARANT-lukitusjärjestelmän. Rungon maali RAL7035 vaaleanharmaa, etusarjat RAL 7016 antrasiitti.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 50; 75; 75; 100; 125 mm

Oven hyötykorkeus: 425 mm

Säilytyshyllyjen lukumäärä: 1

Ovellisten runkojen lukumäärä: 1

Laatikoilla varustettujen runkojen lukumäärä: 1

Huomautus:

Tilaa värinäeristettyjä asennuselementtejä 4× nro 086002 koko 850.

Tekninen kuvaus

Alarakenteen leveys	1106 mm
Oven hyötykorkeus	425 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm

Kantokyky jakautuneena pinnalle	2000 kg
Alarakenteen syvyys	800 mm
Alarakenteen korkeus	710 mm
Alarakenteen korkeus, sisältää tukiosat	770 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20 mm
Säilytyshyllyjen lukumäärä	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudentasaus	25 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	Alusta