

Garant GRIDLINE

Alakaappirakenne, teränkoko pituus×leveys: 2000X1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	431060 2000X1000
GTIN	4067263264941
Tuoteluokka	41C

Kuvaus**Malli:**

Kestävä, hitsattu rakenne, sisältää tukiosat. Lattian epätasaisuus voidaan tasata korkeudensäätöruuveilla.

Alakaappirakenne, runko teräspeltiä, koosta riippuen parioven (sis. hyllytason) ja/tai vetolaatikoiden kanssa, sisältää GARANT-lukitusjärjestelmän. Rungon maali RAL7035 vaaleanharmaa, etusarjat RAL 7016 antrasiitti.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (keskeltä): 50; 75; 75; 100; 125 mm

Oven hyötykorkeus: 425 mm

Säilytushyllyjen lukumäärä: 2

Ovellisten runkojen lukumäärä: 2

Laatikoilla varustettujen runkojen lukumäärä: 1

Huomautus:

Tilaa värinäeristettyjä asennuselementtejä 4× nro 086002 koko 850.

Tekninen kuvaus

Alarakenteen korkeus, sisältää tukiosat	770 mm
Kantokyky jakautuneena pinnalle	2000 kg
Alarakenteen syvyys	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Oven hyötykorkeus	425 mm

Alarakenteen korkeus	710 mm
Alarakenteen leveys	1506 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20 mm
Säilytyshyllyjen lukumäärä	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudentasaus	25 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	Alusta