

**Garant****Kapea hydraulikiristysistukka Master Chuck, SK 40 A = 80, Kiinnitys-ØD1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302070 16
GTIN	4067263265153
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kapea malli (4,5° ääriviiva, 1:1 kutistus standardin DIN 69882-8 mukaisesti).
- RFID / Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- Kavennusholkkien käyttö mahdollista.
- Kestää jopa 120 °C:n lämpötilaa 4 tunnin ajan.
- Jopa 10x enemmän kiinnitystoimintoja kuin tavallisella hydraulikiristysistukalla.
- Kiristysruuvien erittäin pieni kiristysmomentti – helppo käsittely.
- Patentoitu uusi hydraulinen kiinnitysjärjestelmä – luotettava, kestävä ja ensiluokkainen pyörintätarkkuus.

**Käyttö:**

Erytisesti työkalun- ja muotinvalmistukseen. **Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.** Poraamiseen, kalvintaan ja jysintään. Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, kavennusholkit nro 302135 – 302187.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
----------------------------	-------

Ulko-Ø D	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Sovitin	SK 40 A = 80
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka