

Garant**Kapea hydraulikiristysistukka Master Chuck, SK 40 A = 80, Kiinnitys-ØD1: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302070 14
GTIN	4067263265146
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kapea malli (4,5° ääriviiva, 1:1 kutistus standardin DIN 69882-8 mukaisesti).
- RFID / Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- Kavennusholkkien käyttö mahdollista.
- Kestää jopa 120 °C:n lämpötilaa 4 tunnin ajan.
- Jopa 10x enemmän kiinnitystoimintoja kuin tavallisella hydraulikiristysistukalla.
- Kiristysruuvien erittäin pieni kiristysmomentti – helppo käsittely.
- Patentoitu uusi hydraulinen kiinnitysjärjestelmä – luotettava, kestävä ja ensiluokkainen pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Erytisesti työkalun- ja muotinvalmistukseen. **Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.** Poraamiseen, kalvintaan ja jyrshintään. Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, kavennusholkit nro 302135 – 302187.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	14 mm
----------------------------	-------

Ø D ₂	27 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Sovitin	SK 40 A = 80
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka