

Garant**Kapea hydraulikiristysistukka Master Chuck, muoto ADB, BT 40 A = 90,
Kiinnitys-ØD1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303438 10
GTIN	4067263265269
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kapea malli (4,5° ääriviiva, 1:1 kutistus standardin DIN 69882-8 mukaisesti).
- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- Kavennusholkkien käyttö mahdollista.
- Kestää jopa 120 °C:n lämpötilaa 4 tunnin ajan.
- Jopa 10× enemmän kiinnitystoimintoja kuin tavallisella hydraulikiristysistukalla.
- Kiinnitysruuvien erittäin pieni kiristysmomentti – helppo käsitellä.
- Patentoitu uusi hydraulinen kiinnitysjärjestelmä – luotettava, kestävä ja ensiluokkainen pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Eryteisesti työkalun- ja muotINVALMISTUKSEEN.

Kun **häiriösärmät** on pidettävä kurissa.

Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsintään.

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, kavennusholkit nro 302135 – 302187.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	90 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Säätöalue V	10 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Sovitin	BT 40 A = 90
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka