

**Garant****Kapea hydraulikiristysistukka Master Chuck, muoto ADB, BT 40 A = 90,  
Kiinnitys-ØD1: 12mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 303438 12     |
| GTIN         | 4067263265276 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

- Kapea malli (4,5° ääriviiva, 1:1 kutistus standardin DIN 69882-8 mukaisesti).
- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- Kavennusholkkien käyttö mahdollista.
- Kestää jopa 120 °C:n lämpötilaa 4 tunnin ajan.
- Jopa 10× enemmän kiinnitystoimintoja kuin tavallisella hydraulikiristysistukalla.
- Kiinnitysruuvin erittäin pieni kiristysmomentti – helppo käsitellä.
- Patentoitu uusi hydraulinen kiinnitysjärjestelmä – luotettava, kestävä ja ensiluokkainen pyörintätarkkuus.

**Käyttö:**

Eryteisesti työkalun- ja muotINVALMISTUKSEEN.

Kun **häiriösärmät** on pidettävä kurissa.

Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsintään.

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, kavennusholkit nro 302135 – 302187.

**Tekninen kuvaus**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                    | 24 mm                              |
| Säätöalue V                         | 10 mm                              |
| Ulko-Ø D                            | 32 mm                              |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>          | 12 mm                              |
| Ulkonema A-mitta                    | 90 mm                              |
| Sovitin                             | BT 40 A = 90                       |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 7388-2                         |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 7388-2                         |
| Muoto                               | ADB                                |
| Sisäjähdytys                        | kyllä                              |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 µm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |
| Ballufchip-reikä                    | kyllä                              |
| Tuotetyyppi                         | Hydraulikiristysistukka            |