

Garant**Hydraulikiristysistukka performance Master Chuck, SK 40 lyhyt, Kiinnitys-ØD1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302195 16
GTIN	4067263265511
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Soveltuu erityisesti erittäin dynaamiseen jyrsintään.**
- **FEM-menetelmällä (Finite Element Method) optimoitu ääriviiva -> kestävä maksimaalisen jäykkyyden ansiosta, työkalun pidempi käyttöikä, suurempi lastuamismäärä, sopii kaikkiin lastuamisstrategioihin.**
- **RFID / Balluff chip -poraus.**
- **Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.**
- **Kavennusholkkien käyttö mahdollista.**
- **Kestää jopa 170 °C:n lämpötilaa 4 tunnin ajan.**
- **Jopa 10x enemmän kiinnitystoimintoja kuin tavallisella hydraulikiristysistukalla.**
- **Kiristysruuvien erittäin pieni kiristysmomentti – helppo käsittely.**
- **Patentoitu uusi hydraulinen kiinnitysjärjestelmä – luotettava, kestävä ja ensiluokkainen pyörintätarkkuus.**

Käyttö:

Suunniteltu yleisesti rouhinta- ja viimeistelykäyttöön. Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, kavennusholkit nro 302135 – 302187.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	64,5 mm
Ulko-Ø D	49 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
L ₃	39 mm
Ø D ₂	38 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka