

Garant**Hydraulikiristysistukka performance Master Chuck, HSK-A 100 lyhyt,
Kiinnitys-ØD1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307635 12
GTIN	4067263265689
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Soveltuu erityisesti erittäin dynaamisiin jyrsintätöihin.**
- **FEM optimoi ulkomuodon (elementtimenetelmä) – kestävyys, joka johtuu maksimaalisesta jäykkyydestä, suuremmasta työkalujen seisonta-ajoista, korkeammasta lastuvirrasta, soveltuu kaikkiin työstöstrategioihin.**
- **RFID/Balluff chip -poraus.**
- **Aksiaalinen pituussäätövara 10mm.**
- **Kavennusholkkien käyttö mahdollista.**
- **Kestää jopa 170 °C:n lämpötilaa 4 tunnin ajan.**
- **Jopa 10x enemmän puristustoimintoja kuin vakiomallisessa hydraulisessa kiristysistukassa.**
- **Kiinnitysruihin erittäin pieni kiristysmomentti – helppo käsitellä.**
- **Patentoitu uusi hydraulinen laajennusjärjestelmä – luotettava, kestävä ja ensiluokkainen samankeskisyys.**

Käyttö:

Yleiskäyttöinen laite rouhinta- ja viimeistelymuokkauksiin. Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukat nro 302140; 302135 302145 302147 kustakin koko 12 ja nro 302150; 302155; 302160; 302165 kustakin koko 20.

Tekninen kuvaus

Säätöalue V	10 mm
Ø D ₂	32 mm
Ulko-Ø D	52,5 mm
Ulkonema A-mitta	83 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Sovitin	HSK-A 100 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Ballufchip-reikä	kyllä
Jäähdytinkanavan reikä	ei
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka