



Kulmajyrsin 90° MECH17, Lieriövarsi, Ø D / Z_{eff}: 40/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227650 40/2
GTIN	4960664503780
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä a_e saavutetaan samalla lastuamissyvyydellä a_p . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	73 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 1704
Varren Ø D_s h6	32 mm
Terän Ø D_c	40 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	59 mm
Kääntöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	160 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	2
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 170408
Kääntöterien lukumäärä	8
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------