


Hionta- ja tarkastusruuvipenkki pika-asetus, Leukaväli A: 120mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	363240 120
GTIN	4067263239550
Tuoteluokka	32K

Kuvaus

Malli:

Hiottu prisma.

Kokonaan teräksestä, läpikarkaistu ja **joka sivulta hiottu** neljän sivun työstöön.

Pikasäätömahdollisuus (ruuviton).

Käyttö:

Tulkkitarkkaan työstöön ja tarkistukseen.

Tarkkuus:

Välillä **0,005 mm** / 100 mm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kestävä **kotelon**.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus a	255 mm
Perusrungon korkeus G	55 mm
Leukojen korkeus C	40 mm
Paino	13,9 kg
Suurin kiristysalue b	140 mm
Kokonaisleveys B	120 mm
Leukaväli A	120 mm

Tuotetyyppi

Tarkistusruuvipenkki

Tarvikkeet

Varakiristysyksikkö, täydellinen soveltuu koolle 120 mm

363245 120