


Hionta- ja tarkastusruuvipenkki pika-asetus, Leukaväli A: 70mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	363240 70
GTIN	4067263239543
Tuoteluokka	32K

Kuvaus

Malli:

Hiottu prisma.

Kokonaan teräksestä, läpikarkaistu ja **joka sivulta hiottu** neljän sivun työstöön.

Pikasäätömahdollisuus (ruuviton).

Käyttö:

Tulkkitarkkaan työstöön ja tarkistukseen.

Tarkkuus:

Välillä **0,005 mm** / 100 mm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kestävän **kotelon**.

Tekninen kuvaus

Leukojen korkeus C	30 mm
Perusrungon korkeus G	32 mm
Paino	3 kg
Leukaväli A	70 mm
Kokonaispituus a	160 mm
Kokonaisleveys B	70 mm
Suurin kiristysalue b	80 mm

Tuotetyyppi

Tarkistusruuvipenkki

Tarvikkeet

Varakiristysyksikkö, täydellinen soveltuu koolle 70 mm

363245 70