

**Mittakello, Mittausalue / Kotelon Ø: 10/58mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	431990 10/58
GTIN	4059192013837
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006. Tarkkuusmittakellot, joissa on metallikotelo, kiristysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla. Keskinäytössä 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pienessä näytössä 1 mm:n asteikkojako.

**Erikoistarvike:**

Erikoisantarit nro 434900; 434910; 434915.

**Tekninen kuvaus**

Kalibrointi	C1
Mittausvoima	0,7 - 1,4 N
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Standardi	DIN 878
Asteikkojako	0,01 mm
Mittausalue	0 - 10 mm

Kotelon Ø	58 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros	1 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	15 µm
mittaustekniikka	mekaaninen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Mittakello

### Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	023000 10
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5