



Käännettävä yhden käden puristin, käännettävä kahva, Leukaväli: 600mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860288 600
GTIN	4008158042015
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Ylä- ja alaosa lasikuituvahvisteista polyamidia. Ontto profiilikisko mustattua terästä. Muovikotelo suojaa kahvan mekanismia pölyltä ja lastuilta. Kahva voidaan sijoittaa siten, että saavutetaan optimaalinen pumppausasento ja suurempi voima. Toisaalta kahva voidaan myös kääntää ulos työskentelyalueelta puristuksen jälkeen. Tämä mahdollistaa useiden puristimien käytön ahtaassa tilassa.

- **2-komponenttinen muovikahva pumppuvivulla.**
- **Innovatiivinen 360° kääntömekanismi mahdollistaa kahvayksikön sijoittamisen kiskon ympärille.**
- **12-portainen lukitusmekanismi, joka pitää kahvan tukevasti paikallaan.**
- **Suuret kiinnityspinnat, irrotettavat suojat.**
- **Kiinnitysvoima enintään 1400 N.**
- **Vaihto puristuksesta levitykseen ilman työkaluja.**
- **Käyttö yhdellä kädellä ilman voimaa.**

Tekninen kuvaus

Leukaväli	600 mm
-----------	--------

Liukukiskon poikkipinta	18×5 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	1400 Nm
Valmistajamerkintä	EZ360
Ulottuma	80 mm
Levityslaajuus	195 - 765 mm
Paino	1,06 kg
Tuotetyyppi	Puristin