



## Tilaustiedot

Tilausnumero	077804 72296863
GTIN	4014586897868
Tuoteluokka	03F

## Kuvaus

### Malli:

Markkinoiden johtavia monitoimikoneita kolmessa eri teholuokassa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) uusina malleina, joissa on Starlock-työkalunkiinnitin (parannettu voimansiirto nopeuttaa työskentelyä jopa 35 %). Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus). Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen käyttöön. Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen vaihteiston ja kuula- ja neulalaakereiden ansiosta. Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta. Parhaiten soveltuva monitoimityökalu nopeaan työskentelyyn rakentamisessa ja remontoinnissa, bi-metallisahanterä puuhun, metalliin ja muoveihin. StarlockMax-työkalunpitimen ansiosta voit hankkia noin 180 Starlock-, Starlock Plus- ja StarlockMax-teholuokkien FEIN-tarvikkeita.

### Toimituksen sisältö:

1x Universal E-Cut -sahanterä (44 mm), L-BOXX.

## Tekninen kuvaus

Työkalupidin	StarlockMax
Tehonkulutus	450 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valmistajamerkintä	MM 700 MAX
Heilahteluväli (värähtelyliike)	2 x 2,0 astetta

Paino	1,6 kg
Värähtelyluku	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
Kaapelin pituus	5 m
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi	Monitoimikoneet