



Tilaustiedot

Tilausnumero	077824 72297264
GTIN	4014586898094
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Markkinoiden johtavat oskilloivat työkalut, kolme teholuokkaa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), uusi malli, jossa on Starlock-työkalupidin (entistä parempi voimansiirto, jonka ansiosta työ edistyy 35 % nopeammin). Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus). Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työskentelyyn. Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen voimansiirtolaitteiston ja pelkästään kuula- ja neulalaakereiden ansiosta. Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta. Starlock Plus -työkalunpitimen ansiosta voit hankkia noin 100 Starlock- ja Starlock Plus -teholuokkien FEIN-tarvikkeita. Monitoimityökalu rakentamiseen ja remontointiin, sisältää perusvarusteet puun, metallien, kipsikartongin ja muovien sahaukseen.

Toimituksen sisältö:

1× muovinen työkalulaukku, 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (35 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (65 mm), 1× Universal E-Cut -sahanterä (44 mm).

Tekninen kuvaus

Paino	1,4 kg
Valmistajamerkintä	MM 300 Plus Start
Heilahteluväli (värähtelyliike)	2 × 1,6 astetta
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Tehonkulutus	250 W
Työkalupidin	Starlock, Starlock Plus
Värähtelyluku	11000 - 20000 min ⁻¹
Kaapelin pituus	5 m
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi	Monitoimikoneet