

AEG

Akkukäyttöinen kulmahiomakone ilman akkua, Tyyppi: BEWS18BLPX



Tilaustiedot

Tilausnumero	077126 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411428
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Harjaton ja tehokas, kompaktirakenteinen 18 V:n kulmahiomakone.

- **Suojakuvun pikasäätö.**
- **Kahvakytkimet lisäävät hallintaa ja turvallisuutta.**
- **LED-varoitusvalo suojaamaan ylikuormitukselta.**

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät numeroilla 073820 ja 073846.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskatkaisusyvyys	26 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	5,4 m/s ²
akun jännite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	AEG tyyppi AS 18 V
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Ylikuormitussuoja	kyllä
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0

Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Varokytin	kyllä
Akkutyyppe	Litium-ioni
pehmeä käynnistys	ei
Paino	2,16 kg
Valmistajamerkintä	BEWS18-125BLPX2-0
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	8500 min ⁻¹
Takaiskupysäytys	ei
Tuotetyyppe	Kulmahiomakone