

# AEG

## Kulmahiomakone Akku, Tyyppi: BEWS18BLPX



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077108 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411411
Tuoteluokka	07A

### Kuvaus

#### Malli:

Harjaton, tehokas, kompaktirakenteinen 18 V kulmahiomakone.

- **Tukeva kytkin parantaa turvallisuutta ja hallintaa.**
- **Suojakuvun säätö ilman työkaluja.**

#### Toimituksen sisältö:

**Ilman akkua ja ilman laturia.** Mukana laatikko.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numerolla 073820 ja numeroilla 073846 - 073848.  
Aloituspaketit löytyvät numeroilla 073841 ja 073844.

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskatkaisusyvyys	22 mm
Laikan enimmäis-Ø	115 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Paino	1,97 kg
akun jännite	18 V
Kierroslukualue	8500 min <sup>-1</sup>

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	AEG tyyppi AS 18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppi	Litium-ioni
Valmistajamerkintä	BEWS18-115BLPX2
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	5,6 m/s <sup>2</sup>
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

---

## Tarvikkeet

Li-ioniakkuSHD Akkutyyppi AS18	073846 AS18
Akun latauslaite Tyyppi BL1418	073841 BL1418