


Garant**Liuskakaralaikka, Ø 19 mm, Rakeistus-vertailu: 280****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555915 280
GTIN	4067263290551
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Valikoimassa valikoidut hiomakararit, käytetyimmät muodot ja mitat. Varren Ø 3 mm. Kolmikerroksinen.

Käyttö:

Vaikeasti tavoitettavien kohtien, kuten **porareikien, sisäkierteiden, putkien ja syvennysten** puhdistamiseen, pürseenpoistoon ja viimeistelyyn. Käytä kiinnitystappia nro 555920.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	hieno
Rakeistus-vertailu	280
Väri	pun.
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 19 mm
Suositteltu kierrosluku	10000 min ⁻¹

Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		