

**Garant****Liuskakaralaitka, Ø 19 mm, Rakeistus-vertailu: 180****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555915 180
GTIN	4067263290544
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Valikoimassa valikoidut hiomakarot, käytetyimmät muodot ja mitat. Varren Ø 3 mm. Kolmikerroksinen.

**Käyttö:**

Vaikeasti tavoitettavien kohtien, kuten **porareikien, sisäkierteiden, putkien ja syvennysten** puhdistamiseen, purseenpoistoon ja viimeistelyyn. Käytä kiinnitystappia nro 555920.

**Tekninen kuvaus**

Hienousaste	väline
Väri	pun.
Rakeistus-vertailu	180
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 19 mm
Suosittelun kierrosluku	10000 min <sup>-1</sup>

Enimmäiskierrosuku	20000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		