

**Garant****Pienoislaikka, Ø 50,8 mm, Rakeistus-vertailu: 280****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554061 280
GTIN	4067263290773
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Kuituhuopa, jossa hartsisidonnainen hiontaväline, **puristettu laikkamuoto**.

**Käyttö:**

Pienten pintojen järkevään hiontaan, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta. Sopii erityisesti **viimeistelyhiontaan ja purseenpoistoon**. Tuottaa **hienon viimeistelyn** ja vähentää kaikkien materiaalien karheutta.

**Huomautus:**

**Roloc™ Bristle-Disc** alkaen numerosta 573510.

**Tekninen kuvaus**

Rakeistus-vertailu	280
Kovuusaste	pehmeä
Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hienousaste	hieno

Malli	2 S fine
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Enimmäiskierrosluku	22000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Pienoislaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		