

Garant
Rouhintajyrin HSS-PM, TiAlN, Ø k12 DC: 10mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	192610 10
GTIN	4067263291077
Tuoteluokka	11W

Kuvaus
Malli:

Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili. Leveät hammasvälit ovat hiottavissa uudelleen profiilia muuttamatta.

Otsaleikkausgeometria upotukseen ja epätasainen hammasjako.

Tekninen kuvaus

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kokonaispituus L	95 mm
Terän pituus L _c	45 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,019 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Varsi	DIN 1835 B, h6
Terän Ø D _c	10 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,5 mm
varren Ø D _s	10 mm
Nousukulma	30 astetta
HammaslukuZ	4
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS Co 8

Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NR
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,15×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	100 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	13 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	11 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	36 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	73 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		