


EFFBE**Tarkkuusvaaitusalusta KE, Enimmäiskantokyky: 8000kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	086001 8000
GTIN	2050002076204
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus**Malli:**

Tukeva vaaitusalusta, liukumaton päällyste, siirto kiilalla sivussa olevan tiheäkierteisen säätöruuvien avulla.

Tärinänvaimennusjärjestelmä koneille. Värähtelyherkkien koneiden ja laitteiden erottaminen parantaa prosessivarmuutta ja -tarkkuutta. Käytetyt elastomeerit vaimentavat runkoääntä, värähtelyä ja iskuja ja takaavat hyvät työtulokset ja alhaisen melukuormituksen. Kaikki osat ovat helppoja asentaa ja vaaita.

Käyttö:

Koneille, joita ei voi kiinnittää tai jotka vaativat erityisen jäykän asennuksen.

Huomautus:

Läpiruuvattavia vaaitusalustoja on saatavana haluttaessa.

Koneenaluskenget löytyvät verkkokaupastamme numerolla 086002 – 086006. Suureen kuormitukseen ja erikoistarkoituksiin on saatavana muita elementtejä tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Leveys B	200 mm
Enimmäissäätöalue (korkeuden tasaus Ni)	±3 mm
Korkeus H	46 mm
Pinnoite H _B	5 mm

Pituus A	200 mm
Tuotetyyppi	Tärinää vaimentava koneenaluskenkä