



Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614853 10
GTIN	4018754239153
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Integroitu 72-hampainen räikkä mahdollistaa jopa 5 asteen työskentelykulman, mikä takaa tehokkaan työskentelyn ahtaissakin tiloissa.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 614820

Tekninen kuvaus

Kidan leveys b	21,7 mm
Renkaan korkeus h ₂	8,4 mm
Kidan korkeus h ₁	5,7 mm
Lenkin Ø D	21 mm
Avaimen pituus L	158 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu

Päätyrajoitin leuan puolella	ei
Pitotoiminto leuan puolella	ei
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavaimet