



## Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 14mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614853 14
GTIN	4018754239191
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Integroitu 72-hampainen räikkä mahdollistaa jopa 5 asteen työskentelykulman, mikä takaa tehokkaan työskentelyn ahtaissakin tiloissa.

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu.

**Huomautus:**

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 614820

### Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	190 mm
Lenkin $\varnothing$ D	26,5 mm
Renkaan korkeus $h_2$	8,4 mm
Kidan leveys b	29,5 mm
Kidan korkeus $h_1$	7,3 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu

Päätyrajoitin leuan puolella	ei
Pitotoiminto leuan puolella	ei
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavaimet