

**BDGT 170408 FR-JA, GW25, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227527 ALU
GTIN	4960664457885
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

Tarkka  $90^\circ$  arvoon  $a_p = 9$  mm saakka.

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,05 – 0,33 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ALUM.
Syöttö $f_z$ / hammas	0,05 – 0,33 mm
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDGT 170408 FR-JA
Laji	GW25
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	700 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		