



Käsinepari Naudan haljasnahkaa, Käsineen koko: 9



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094011 9 |
| GTIN | 4067263290698 |
| Tuoteluokka | 02H |

Kuvaus

Malli:

Työkäsine naudan haljasnahkaa, kestävä puuvilla-canvasselkämys. Kämmenpuolella miellyttävä sisävuori.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Käsineen koko | 9 |
| Sisältö | 12 |
| Rungon materiaali | Naudan haljasnahka |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia |
| Käsineiden ominaisuudet | lateksiton |
| Käsineiden ominaisuudet | DMF-vapaa |
| Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Paino | 165 g |
| Materiaali | Naudan haljasnahka |
| Pituus | 260 mm |
| Paksuus | 1 |
| EN 388 | 4133X |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Käyttöalue | Heavy Duty |
| Väri | harmaa |
| Tuotetyyppi | Haljasnahkakäsineet, härännahkaa |