


KOMET MicroKom® hi.flex -tarkkuuskarasarja, Työstöalueen Ø: 6-125mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	238380 6-125
GTIN	
Tuoteluokka	240

Kuvaus
Malli:

- **Säätötarkkuus 0,01 mm / jakoviiva. Säätötarkkuus noniuksella 0,002 mm Ø enintään 5 mm:n säteittäiseen säätöön.**
- **Tasapainotettu 0-asennossa.**

Toimituksen sisältö:

1 hienosäätöpää: nro 238391 ABS50® Ø 6 – 125 mm
 kussakin 1 teränpidin: KOMET nro 62863 04400 Ø 25 – 44 mm
 KOMET nro 62863 12500 Ø 44 – 125 mm
 1 silta: KOMET-nro 62860 12500 Ø 90 – 125 mm
 1 uurteisrunko: KOMET-nro 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
 1 kuusiokoloavain: KOMET nro 62862 09300
 kulloinkin 1 sisäsorvauspidin: KOMET nro 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
 KOMET nro 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
 KOMET nro 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
 KOMET nro 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
 KOMET nro 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
 kussakin 4 kääntöterää: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET nro 62601 90206
 TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET nro 62601 70409
 2 kääntöterää: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET nro 62600 00102
 5 lieriöruuvia: KOMET nro 62950 00000 - M5×16 mm
 Sarja sisältää koot: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Tekninen kuvaus

Työstöalueen Ø	6 - 125 mm
Varsi	ISO 9766
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

KOMET MicroKom® hi.flex -tarkkuuskarapää Työstöalueen Ø 6-125 mm	238391 6-125
--	--------------