

 **KOMET****KOMET MicroKom® BluFlex® 2 -tarkkuuskarasarja, Työstöalueen Ø: 6-125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	238398 6-125
GTIN	
Tuoteluokka	27G

Kuvaus**Malli:**

- Lineaarisuusalue: -0,2 ... +4,4 mm (-0.0079 tuumaa ... 0.1732 tuumaa) Ø:lla.
- Näyttö µ-tarkka: 0,001 mm Ø:lla.
- Tarkkuusavarruspää voidaan säätää säteittäin ja kiinnittää kuusiokoloavaimella.
- Uudenaikainen, suurikontrastinen OLED-näyttö suoraan tarkkuusavarruspäässä.
- Näyttöä voidaan kääntää 180°.
- Helppo ohjaus suoraan kosketusnäytöltä.
- Bluetooth® Low Energy -liittymä mahdollistaa helpon näyttämisen tavallisessa älypuhelimessa mallista Android™ / IOS 7 alkaen.
- Suuremmat leikkuunopeudet tasapainotuksen ansiosta.
- Hienosäätö mahdollistaa erittäin tarkat avarrukset.
- Absoluuttinen mittausjärjestelmä – jokaisella käynnistyskerralla annetaan liukukappaleen absoluuttinen ja suhteellinen asema.
- Yleiskäyttöinen ABS®-liittymä.
- Pariston vaihtaminen on helppoa.
- 1:1 yhteensopiva tähänastisen järjestelmän eri vaihtoehtojen kanssa.

Toimituksen sisältö:

1 karanpää: nro 238392

kussakin 1 teränpidin: KOMET-nro 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

KOMET-nro 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 silta: KOMET-nro 62860 12500 Ø 90 – 125 mm

1 uurteisrunko: KOMET-nro 62861 06300 Ø 25 – 63 mm

1 kuusiokoloavain: KOMET-nro 62862 09300
kulloinkin 1 sisäSORVAUSPIDIN: KOMET-nro 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
KOMET-nro 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
KOMET-nro 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
KOMET-nro 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
KOMET-nro 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
kussakin 4 kääntöterää: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET-nro 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET-nro 62601 70409
2 kääntöterää: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET-nro 62600 00102
5 lieriöruuvia: KOMET-nro 62950 00000 - M5×16 mm
Sarja sisältää koot: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Tekninen kuvaus

Työstöalueen Ø	6 - 125 mm
Varsi	ISO 9766
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

Hienoporauspää MicroKom® BluFlex® 2	238392
-------------------------------------	--------