



## Hitsaajan suojadamaskit, Tyyppi: 15



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 091438 15     |
| GTIN         | 4067263476672 |
| Tuoteluokka  | 02W           |

### Kuvaus

#### Malli:

Lämmön- ja liekinkestävä vaatetus, joka on valmistettu kestävästä ja joustavasta naudan haljasnahasta yhdistettynä vaikeasti syttyvään kankaaseen. Sähköeristetyt painonapit ja paloturvalliset tarranauhat. Vaatetus suojaa liekeiltä, sulan materiaalin roiskeilta ja säteilylämmöltä hitsauksen, hionnan tai polttamisen aikana.

**Hitsaajan suojadamaskit** suojaavat tehokkaasti lentäviltä, hehkuilta lastuilta ja kipinöiltä.

- **Korkeus 15 cm, kehä 33-43 cm.**
- **Mukautettavissa sopivaksi eri kokoihin tarranauhalla.**
- **Joustava hihna kenkien alle kiinnitystä varten.**

#### Standardi:

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 + A2

#### Toimituksen sisältö:

1 paria

### Tekninen kuvaus

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Kangaskoostumus                     | 100 % nahkaa          |
| Materiaalin paino / kankaan paksuus | 1200 g/m <sup>2</sup> |

|             |  |
|-------------|--|
| Standardi   | DIN EN ISO 11612 suojaus<br>liekeiltä ja kuumuudelta |
| Tuotetyyppi | Hitsaussuojasäärystin                                |