

**Garant****GARANT Softcut® HSI väljä jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214906 63/6
GTIN	4045197674470
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kulumista kestävä lämpökäsitelty teräs korroosionsuojapinnoitteella. Tarkka kääntöterän kiinnitys määritellyllä kiristysmomentilla. Väljä ja tiheä hammastus yksilöllisiin jyrästrategioihin.

**Käyttö:**

Erityisesti pienempitehoisiin koneisiin ja työstöön suurissa syvyyksissä.

**Huomautus:**

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittävään suuntaan (vastapäivään)**.

GARANT-momenttiruuviväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

**Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla  $a_p = 6$  mm.**

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Sopiva kääntöterä	SO.. 0836..

KiinnitysreiänØ	22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Terien lkm Z	6
Sarja	Softcut®
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219863
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2