


**Garant****SOMT 120508 PDER, CU7530, Tyyppi: ST500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214864 ST500
GTIN	4045197610652
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

Cermet.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 mm
tyyppi	ST500
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 120508 PDER
Laji	CU7530

Lastuava aine	Cermet
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	270 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		