



Paineilma-iskuruuvain Twin Turbo, Tyyppi: 9013TT



Tilaustiedot

Tilausnumero	079193 9013TT
GTIN	4000896227143
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Iskuruuvain, jossa on tehokas kaksoisvasara-iskukoneisto. Pitkä käyttöikä ja korkea suorituskyky teollisuus- ja autoalan sovelluksissa. **Irrotettava käsikahva, 360° säädettävä. Twin Turbo -teknologia.** 4100 Nm:n vapautusmomentti.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre	NPT
Suurin kiristysmomentti	2170 Nm
Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M 20
Työkalunpitimen väänninprofiili	Nelikanta
Työkalunpitimen mitta	3/4 tuuma
Paineilmaliitäntä	3/8 tuuma
Enimmäiskierrosluku	5200 min ⁻¹
Enimmäisilmantarve	243,5 l/min

Paino	4,5 kg
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	13 mm
Toimintäääni	99,5 dB(A)
Pituus	184 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	10,69 m/s ²
Tuotetyyppi	Ruuvain