



## Paineilma-iskuruuvain Lyhyt malli, Tyyppi: 9012M-1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079191 9012M-1
GTIN	4000896218356
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin kompakti iskuruuvain, jossa on jumbovasarakoneisto, yhden käden ohjaus ja **kolme pyörimisnopeutta myötöpäivään**. 1200 Nm:n vapautusmomentti.

### Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre	NPT
Paino	1,27 kg
Pituus	80 mm
Enimmäisilmantarve	127,4 l/min
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	13,49 m/s <sup>2</sup>
Työkalunpitimen väänninprofiili	Nelikanta
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm

Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M 20
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Suurin kiristysmomentti	678 Nm
Toimintäääni	92,2 dB(A)
Enimmäiskierrosluku	8800 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Ruuvain