



## Paineilma-iskuruuvain, Tyyppi: 9013M



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079192 9013M
GTIN	4000896212347
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Iskuruuvain, jossa on tehokas kaksoisvasara-iskukoneisto. 1890 Nm:n vapautusmomentti.

### Tekninen kuvaus

Pituus	188 mm
Työkalunpitimen väänninprofiili	Nelikanta
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	7,47 m/s <sup>2</sup>
Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M32
Toimintaääni	104 dB(A)
Kiinnityskierre	NPT
Enimmäisilmantarve	153 l/min
Paineilmaliitäntä	3/8 tuuma

Enimmäiskierrosluku	7300 min <sup>-1</sup>
Paino	2,1 kg
Työkalunpitimen mitta	3/4 tuuma
Suurin kiristysmomentti	1085 Nm
Tuotetyyppi	Ruuvain