



Paineilma-iskuruuvain Twin Turbo, Tyyppi: 9012TT



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 079193 9012TT |
| GTIN | 4000896226924 |
| Tuoteluokka | 03R |

Kuvaus

Malli:

Iskuruuvain, jossa on tehokas kaksoisvasara-iskukoneisto. **Twin Turbo -teknologia.** 2200 Nm:n vapautusmomentti.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Letkun suositeltu koko (sisä-Ø) | 10 mm |
| Työkalunpitimen mitta | 1/2 tuuma |
| Suurin kiristysmomentti | 1356 Nm |
| Pituus | 128 mm |
| Toimintäääni | 99,7 dB(A) |
| Enimmäisilmantarve | 147,2 l/min |
| Enimmäiskierrosluku | 8300 min ⁻¹ |
| Työkalunpitimen väänninprofiili | Nelikanta |

| | |
|--|-----------------------|
| Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9) | M 20 |
| Paino | 1,6 kg |
| Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma |
| Kiinnityskierre | NPT |
| EN-standardin mukainen värähtelyn enimmäistaso | 8,69 m/s ² |
| Tuotetyyppi | Ruuvain |