



## Paineilmakäyttöinen taivutettu iskuruuvain Twin Turbo, Tyyppi: 9012ATT



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079194 9012ATT
GTIN	4000896234738
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

**Twin Turbo -iskuruuvain**, jossa on kääntömekanismi parhaan saavutettavuuden takaamiseksi. Kaksoisvasara-iskukoneisto. 550 Nm:n vapautusmomentti.

### Tekninen kuvaus

Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Työkalunpitimen väänninprofiili	Nelikanta
Enimmäisilmantarve	113 l/min
Suurin kiristysmomentti	500 Nm
Enimmäiskierrosluku	8000 min <sup>-1</sup>
Paino	1,3 kg

Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M 20
Toimintäääni	90,1 dB(A)
Pituus	277 mm
Kiinnityskierre	NPT
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	4,89 m/s <sup>2</sup>
Tuotetyyppi	Ruuvain