

**Kulmajyrsin 90° MEC17, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227500 32/3
GTIN	4960664396191
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.
Terien vähäinen lukumäärä.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	BDMT 170408
Varren Ø D ₅ h ₆	32 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	15,7 mm
Kokonaispituus L _{ges}	130 mm
Terän Ø D _c	32 mm
Ulkoneman pituus L ₁	40 mm
Kääntöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun α _{max}	23,6 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	62 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	57 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,61 astetta
Ø D ₃	25 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------