

Garant**GARANT Softcut® HSI tiheä jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/8mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 214857 80/8 |
| GTIN | 4045197553478 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tasainen käynti yksilöllisten työkalumitoitusten ansiosta. Erittäin vakaa terämalli optimaalista syöttöä varten. Kääntöterän kiinnitys murtumattomalla erikoisruuvilla.

Käyttö:

Erittäin hienot pinnat. Purseeton jysintä.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Kun $a_e > 0,5 \times D$ a_p maksimivähennys 6 mm.

Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla $a_p = 8$ mm.

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittyn suuntaan (vastapäivään).**

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Sopiva kääntöterä | SO.. 1205 |
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$ | 10 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Terän Ø D _c | 80 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 50 mm |
| KiinnitysreiänØ | 27 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |
| Terien lkm Z | 8 |
| Sarja | Softcut® |
| varren malli | reiällä |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Terien jako | epätasainen |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 5IP | 674252 5IP |
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa | 219833 |