

Garant**GARANT Softcut® HSI väljä jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214855 125/8
GTIN	4045197553379
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tasainen käynti yksilöllisten työkalumitoitusten ansiosta. Erittäin vakaa terämalli optimaalista syöttöä varten. Kääntöterän kiinnitys murtumattomalla erikoisruuvilla.

Käyttö:

Erittäin hienot pinnat. Purseeton jyrshintä.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla $a_p = 8$ mm.

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittyn suuntaan (vastapäivään)**.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SO.. 1205..
Kääntöterä-ruuvisarja	219833 (15IP; 3,0 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	10 mm

Terän Ø D _c	125 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Terien lkm Z	8
Sarja	Softcut®
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219833
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 5IP	674252 5IP