

Garant**GARANT Softcut® HSI, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214902 25/3
GTIN	4045197674401
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kulumista kestävä lämpökäsitelty teräs korroosionsuojapinnoitteella. Tarkka kääntöterän kiinnitys määritellyllä kiristysmomentilla. Väljä ja tiheä hammastus yksilöllisiin jyrsästrategioihin.

Käyttö:

Erityisesti pienempitehoisiin koneisiin ja työstöön suurissa syvyyksissä.

Huomautus:

Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla $a_p = 6$ mm.

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittyyyn suuntaan (vastapäivään).**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	25 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	6 mm
Sopiva kääntöterä	SO.. 0836..
Ulkoneman pituus L ₁	39 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Varren Ø D _s h6	25 mm
Kokonaispituus L _{ges}	95 mm

Terien lkm Z	3
Sarja	Softcut®
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219863