

Garant**ESD-keräilyvaunu T5, Tyyppi: T54****Tilaustiedot**

Tilausnumero	971930 T54
GTIN	4067263515609
Tuoteluokka	9GD

Kuvaus**Malli:**

ESD-johtava keräilyvaunu, **2 kuormapintaa**. Hitsattu teräsrakenne, alusta valmistettu tilavuusjohtavasta lastulevystä, jossa on vaaleanharmaa, ESD-johtava pinta. ESD johtava Haptoprene®-kahva iskunkestävää polypropeenaa. **Sähköä johtavat pyörät:** 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön TPE-pinnoite, rullalaakeroidut navat, kietoutumissuoja.

Käyttö:

Sopii käyttöön EPA-alueella, jossa on johtava lattiapinnoite. Maadoitus tapahtuu pyörien kautta, erillistä maadoitusliitäntää ei tarvita. Kaikki muoviosat ovat johtavia ja estävät pintojen varauksen.

Standardi:

DIN EN 61340-5-1

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Pyörän Ø	125 mm
Syvyys	509 mm
Paino	34 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason korkeus ylhäällä	850 mm
Pyörän materiaali	TPE
Kuormatason syvyys	500 mm
Enimmäiskantokyky	250 kg
Kuormatason korkeus alhaalla	195 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	80 kg
Kuormatason leveys	850 mm
Korkeus	1020 mm
Leveys	980 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu