

Garant**ESD-kuljetusvaunu T3, Tyyppi: T32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	971920 T32
GTIN	4067263476993
Tuoteluokka	9GD

Kuvaus**Malli:**

ESD-johtava kuljetusvaunu, **1 kuormapinta**. Hitsattu teräs rakenne, alusta valmistettu tilavuusjohtavasta lastulevystä, jossa on vaaleanharmaa, ESD-johtava pinta. ESD johtava Haptoprene®-kahva iskunkestävää polypropeenä. **Sähköä johtavat pyörät:** 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön TPE-pinnoite, rullalaakeroidut navat, kietoutumissuoja.

Käyttö:

Sopii käyttöön EPA-alueella, jossa on johtava lattiapinnoite. Maadoitus tapahtuu pyörien kautta, erillistä maadoitusliitintä ei tarvita. Kaikki muoviosat ovat johtavia ja estävät pintojen varauksen.

Standardi:

DIN EN 61340-5-1

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan osina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kuormatason syvyys	500 mm
Korkeus	915 mm
Paino	20 kg
Pyörän materiaali	TPE
Kuormatason korkeus	195 mm
Pyörän Ø	125 mm
Leveys	970 mm
Syvyys	509 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kantavuus	250 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuormatason leveys	850 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyppi	Kuljetusvaunu