

Garant**ESD-työntökärry eurostandardien mukaisille kuljetuslaatikoille, Tyyppi: TNB1****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 971950 TNB1 |
| GTIN | 4067263515616 |
| Tuoteluokka | 9GD |

Kuvaus**Malli:**

ESD-johtava työntökärry eurostandardien mukaisille kuljetuslaatikoille. Hitsattu teräs rakenne. ESD johtava Haptoprene®-kahva iskunkestävää polypropeenaa. **Sähköä johtavat pyörät:** 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön TPE-pinnoite, rullalaakeroidut navat, kietoutumissuoja. Sopivat eurolaatikot nro 972350 koko ENB15 – ENB80.

Käyttö:

Sopii käyttöön EPA-alueella, jossa on johtava lattiapinnoite. Maadoitus tapahtuu pyörien kautta, erillistä maadoitusliitäntää ei tarvita. Kaikki muoviosat ovat johtavia ja estävät pintojen varauksen.

Standardi:

DIN EN 61340-5-1

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan osina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|------------|
| Korkeus | 910 mm |
| Paino | 9,6 kg |
| Pyörän Ø | 125 mm |
| Syvyys | 400 mm |
| Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 |
| Leveys | 790 mm |
| Pyörän materiaali | TPE |
| Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 |
| Tukikehyksen korkeus | 180 mm |
| Enimmäiskantokyky | 250 kg |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Tuotetyyppi | Kahvavaunu |