

**Garant****ESD-vaunu eurostandardien mukaisille kuljetuslaatikoille, Tyyppi: TE37****Tilaustiedot**

Tilausnumero	971970 TE37
GTIN	4067263515623
Tuoteluokka	9GD

**Kuvaus****Malli:**

ESD-johtava vaunu eurostandardien mukaisille kuljetuslaatikoille, vankka teräsrakenne. Tasot taivutettu teräspellistä, säätö 280 mm:n välein. Tasot kiinnitettävissä eri kohtiin ja säädettävissä 15° tai 30° kulmaan poiminnan helpottamiseksi. Alin taso on kiinteästi rungossa, ei kallistettavissa. ESD johtava Haptoprene®-kahva iskunkestävää polypropeenaa. **Sähköä johtavat pyörät:** 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön TPE-pinnoite, rullalaakeroidut navat, kietoutumissuoja.

**Käyttö:**

Sopii käyttöön EPA-alueella, jossa on johtava lattiapinnoite. Maadoitus tapahtuu pyörien kautta, erillistä maadoitusliitäntää ei tarvita. Kaikki muoviosat ovat johtavia ja estävät pintojen varauksen.

**Standardi:**

DIN EN 61340-5-1

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta. Sopivat eurolaatikot löytyvät numerolla 972350.

## Tekninen kuvaus

Korkeus	1735 mm
Syvyys	670 mm
Pyörän Ø	125 mm
Kantavuus tasoa kohti	50 kg
Enimmäiskantokyky	250 kg
Kuormatason syvyys	610 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Leveys	1300 mm
Paino	85 kg
Säädettävä kallistus	15 astetta
Säädettävä kallistus	30 astetta
Rullien materiaali	TPE
Kuormatason leveys	1240 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Korkeudensäätö portaittain	280 mm
Tuotetyyppi	Materiaalivaunut